

**Freză la 90° MFWN, Coadă cilindrică, Ø D / număr de dinți Z: 50/3mm****Date comandă**

Numărul de comandă	225600 50/3
GTIN	4960664647392
Clasa articolului	250

**Descriere****Execuție:**

Scule cu plăcuțe amovibile bilaterale. Combinație formată din unghiul de așezare, execuția canalelor de așchii, precum și geometria și unghiul de tăiere al plăcuțelor amovibile pentru asigurarea unei rate de așchiere, a unei evacuări a așchiilor și a unei durabilități deosebite, a unei forțe de așchiere reduse precum și pentru o rentabilitate ridicată.

**Descriere tehnică**

Adâncime maximă de așchiere $a_{p\max}$	8 mm
Lungimea totală $L_{ges}$	110 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	WNMU 0806..
Lungime activă $L_1$	30 mm
Ø cozii $D_s$ , h6	32 mm
Ø tăişului $D_c$	50 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	229700 (T15; 4,2 Nm)
Număr de dinți Z	3
Tip de coadă	Coadă cilindrică
Unghi de reglare $\kappa$	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare pe colț

Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Răcire interioară	da
Tip produs	Freză

---

## Accesorii

Șurub de strângere	229700
--------------------	--------