

Garant
ONMU 05T6 ANER, HB7510, Tip: ST1400


Date comandă

Numărul de comandă	213430 ST1400
GTIN	4045197605948
Clasa articolului	21A

Descriere

Execuție:

Pe ambele părți cu 2x8 tășuri.

Recomandare:

Pentru suprafețe de cea mai bună calitate, alegeți toleranța E a plăcuțelor împreună cu plăcuță(-e) lată(-e) pentru finisare.

Notă:

Valori de referință pentru $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p,max}$

Adâncime maximă de așchiere $a_{p,max}$: 3 mm

Tip: ST1400

Avans f_z per dinte: 0,25 mm

Descriere tehnică

Tip	ST1400
Avans f_z per dinte	0,25 mm
Numărul de schimbări / tășuri	16
Cod ISO Plăcuță amovibilă	ONMU 05T6 ANER

Categorie	HB7510
Materialul sculei	Carbura
Adâncime maximă de așchiere $a_{p\max}$	3 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	220 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	200 m/min	P
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		