

Garant
ONMU 05T6 ANER, HB7730, Tip: GG


Date comandă

Numărul de comandă	213437 GG
GTIN	4045197662880
Clasa articolului	21A

Descriere

Execuție:

Pe ambele părți cu 2×8 tășuri.

Recomandare:

Pentru suprafețe de cea mai bună calitate, alegeți toleranța E a plăcuțelor împreună cu plăcuță(-e) lată(-e) pentru finisare.

Notă:

Valori de referință pentru $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p,max}$

Adâncime maximă de așchiere $a_{p,max}$: 3 mm

Tip: GG

Avans f_z per dinte: 0,3 mm

Descriere tehnică

Avans f_z per dinte	0,3 mm
Tip	GG
Numărul de schimbări / tășuri	16
Cod ISO Plăcuță amovibilă	ONMU 05T6 ANER

Categorie	HB7730
Materialul sculei	Carbura
Adâncime maximă de așchiere $a_{p\max}$	3 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
GG(G)	recomandat	200 m/min	K
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		