

Garant**Cap de frezat frontal la 45°, cu alezaj, Ø D / Număr de dinți Z: 200/10mm****Date comandă**

Numărul de comandă	213890 200/10
GTIN	4045197666581
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Cap de frezat frontal la 45° cu plăcuțe dispuse inegal pentru o funcționare silențioasă. Locașul de prindere al plăcuțelor asigură o poziționare precisă și o fixare rigidă cu portplăcuțe din carbură. Pentru suporturi conform DIN 2079 cu 4 găuri de fixare suplimentare.

Descriere tehnică

Portplăcuță	219860
Lungimea totală L_{ges}	63 mm
Ø exterior maxim D_{max}	213 mm
Șurub de strângere pentru portplăcuță	219861 (TX8)
Plăcuță amovibilă compatibilă	SE.. 1203..
Ø tăișului D_c	200 mm
Șurub de fixare pentru plăcuțe amovibile	219862 (25IP; 6 Nm)
Ø orificiu prindere	60 mm

Număr de dinți Z	10
Tip de coadă	cu alezaj
Unghi de reglare κ	45 grad
Împărțirea tăișului	inegal
Răcire interioară	da
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză frontală

Accesorii

Șurub de strângere	219862
Portplăcuță din carbură	219860
Șurub de strângere	219861