

**Garant****Lamator prin tragere la 180°, Ø maxim de adâncire D: 76mm**

## Date comandă

Numărul de comandă	217180 76
GTIN	4045197465740
Clasa articolului	210

## Descriere

**Execuție:****Cu un tăiș (z = 1).****Notă:**

Dimensiunea e = valoare programată (informații la sfârșitul paginii). GARANT șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 5,5** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 20IP**.

## Descriere tehnică

Lungime activă L <sub>1</sub>	185 mm
Tip de coadă	Weldon
Ø cozii D <sub>s</sub> h6	50 mm
Ø de teșire D	76 mm
Număr de dinți Z	1
Valoare programată e	12,55 mm
Ø minim d <sub>min</sub>	52 mm
L <sub>3</sub>	155 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219848 (20IP; 5,5 Nm)
Plăcuță amovibilă compatibilă	260158
Răcire interioară	da
Lungimea totală L	265 mm

Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Teșitoare

---

## Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile10 buc.	219848
Șurub de strângere	219945