

**Garant****Lamator prin tragere la 180°, Ø maxim de adâncire D: 43mm**

## Date comandă

Numărul de comandă	217180 43
GTIN	4045197281296
Clasa articolului	210

## Descriere

**Execuție:****Cu un tăiș (z = 1).****Notă:**

Dimensiunea e = valoare programată (informații la sfârșitul paginii). GARANT șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 3,0** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 15IP**.

## Descriere tehnică

Număr de dinți Z	1
Ø de teșire D	43 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Tip de coadă	Whistle Notch
Lungime activă L <sub>1</sub>	123 mm
Ø cozii D <sub>s</sub> h6	32 mm
L <sub>2</sub>	103 mm
Ø minim d <sub>min</sub>	30 mm
Valoare programată e	7,05 mm
Ø manșonului D <sub>1</sub>	40 mm
L <sub>3</sub>	95 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	260150

Răcire interioară	da
Lungimea totală L	183 mm
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Teșitoare

## Accesorii

Șurub de strângere	219844
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 3,0 Nm	211750 3,0
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP