

Garant**Lamator prin tragere la 180°, Ø maxim de adâncire D: 24mm**

Date comandă

Numărul de comandă	217180 24
GTIN	4045197196927
Clasa articolului	210

Descriere

Execuție:**Cu un tăiș (z = 1).****Notă:**

Dimensiunea e = valoare programată (informații la sfârșitul paginii). GARANT șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 1,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 8IP**.

Descriere tehnică

Ø de teșire D	24 mm
Valoare programată e	4,8 mm
L ₃	50 mm
L ₂	57 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Tip de coadă	Whistle Notch
Ø minim d _{min}	15 mm
Ø manșonului D ₁	25 mm
Număr de dinți Z	1
Lungime activă L ₁	72 mm
Ø cozii D _s h6	20 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	260142

Răcire interioară	da
Lungimea totală L	122 mm
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Teșitoare

Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 1,2 Nm	211750 1,2
Șurub de strângere Tip 1	219795 1
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP