


Garant**SEKT 1204 AFTN, HB735, Tip: UNI****Date comandă**

Numărul de comandă	214315 UNI
GTIN	4045197601728
Clasa articolului	21A

Descriere**Notă:**

Valori de referință pentru $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{p\max} = 3,5$ mm.

Descriere tehnică

Tip	UNI
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SEKT 1204 AFTN
Categorie	HB735
Materialul sculei	Carbura
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator**Se recomandă pentru****V_c****Cod ISO**

Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții	650 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	260 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	200 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	160 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	140 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	indicat în anumite condiții	40 m/min	S
GG(G)	indicat în anumite condiții	140 m/min	K
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	recomandat		