

**Garant****SEHT 1204 AFTN, CU7725, Tip: ST500**

### Date comandă

Numărul de comandă	214240 ST500
GTIN	4045197319494
Clasa articolului	21A

### Descriere

**Notă:**Valori de referință pentru  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$  /  $a_{p_{max}} = 3,5$  mm.Avans  $f_z$  per dinte: 0,19 mm

### Descriere tehnică

Avans $f_z$ per dinte	0,19 mm
Tip	ST500
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SEHT 1204 AFTN
Categorie	CU7725
Materialul sculei	Metalceramice
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

### Date utilizator

	<b>Se recomandă pentru</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Cod ISO</b>
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	450 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	350 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	300 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	230 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	190 m/min	M
Uscat	recomandat		