



Freză la 90° MECX, Coadă cilindrică, Ø D / număr de dinți Z: 14/2Lmm



Date comandă

Numărul de comandă	227100 14/2L
GTIN	4960664462759
Clasa articolului	250

Descriere

Descriere:

Productivitate îmbunătățită și în condiții instabile de prelucrare datorită pasului foarte îngust. Forțe reduse de tăiere și stabilitate ridicată pentru tendință redusă de vibrație. Permite mai multe posibilități de frezare precum frezarea profilelor, a suprafețelor înclinate etc.

Descriere tehnică

Șurub pentru plăcuțe amovibile	229706 (T6; 0,45 Nm)
Plăcuță amovibilă compatibilă	BD.. 0703
Adâncime maximă de așchiere $a_{p\max}$	6 mm
Lungime activă L_1	18 mm
Ø tăişului D_c	14 mm
Ø cozii D_s h6	12 mm
Lungimea totală L_{ges}	80 mm
Număr de dinți Z	2
Lungime de așezare cu înclinație α_{\max}	10 mm
Frezare circulară a găurii Ø D_{\max}	26 mm
Frezare circulară a găurii Ø D_{\min}	25 mm
Unghi de așezare cu înclinație α_{\max}	1,15 grad
Ø D_3	11 mm

Tip de coadă	Coadă cilindrică
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Răcire interioară	da
Tip produs	Freză

Accesorii

Șurub de strângere	229706
--------------------	--------