



## Freză la 90° MECX, Coadă cilindrică, Ø D / număr de dinți Z: 25/5Lmm



### Date comandă

Numărul de comandă	227100 25/5L
GTIN	4960664462858
Clasa articolului	250

### Descriere

#### Descriere:

Productivitate îmbunătățită și în condiții instabile de prelucrare datorită pasului foarte îngust. Forțe reduse de tăiere și stabilitate ridicată pentru tendință redusă de vibrație. Permite mai multe posibilități de frezare precum frezarea profilelor, a suprafețelor înclinate etc.

### Descriere tehnică

Șurub pentru plăcuțe amovibile	229707 (T6; 0,45 Nm)
Ø cozii $D_s$ h6	20 mm
Ø tăișului $D_c$	25 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	BD.. 0703
Lungime activă $L_1$	25 mm
Adâncime maximă de așchiere $a_{p\ max}$	6 mm
Lungimea totală $L_{ges}$	120 mm
Număr de dinți Z	5
Lungime de așezare cu înclinație $\alpha_{max}$	21 mm
Frezare circulară a găurii Ø $D_{max}$	48 mm
Frezare circulară a găurii Ø $D_{min}$	47 mm
Unghi de așezare cu înclinație $\alpha_{max}$	0,55 grad
Ø $D_3$	22 mm

Tip de coadă	Coadă cilindrică
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Răcire interioară	da
Tip produs	Freză

---

## Accesorii

Șurub de strângere	229707
--------------------	--------