


Freză la 90° MECX, Coadă Weldon, Ø D / număr de dinți Z: 20/5mm

Date comandă

Numărul de comandă	227105 20/5
GTIN	4960664472680
Clasa articolului	250

Descriere
Descriere:

Productivitate îmbunătățită și în condiții instabile de prelucrare datorită pasului foarte îngust. Forțe reduse de tăiere și stabilitate ridicată pentru tendință redusă de vibrație. Permite mai multe posibilități de frezare precum frezarea profilelor, a suprafețelor înclinate etc.

Descriere tehnică

Lungime activă L_1	20 mm
Ø cozii D_s h6	20 mm
Lungimea totală L_{ges}	81 mm
Ø tăişului D_c	20 mm
Şurub pentru plăcuțe amovibile	229707 (T6; 0,45 Nm)
Plăcuță amovibilă compatibilă	BD.. 0703
Adâncime maximă de aşchiere $a_{p\ max}$	6 mm
Număr de dinți Z	5
Lungime de aşezare cu înclinație α_{max}	16 mm
Frezare circulară a găurii Ø D_{max}	38 mm
Frezare circulară a găurii Ø D_{min}	37 mm
Unghi de aşezare cu înclinație α_{max}	0,72 grad
Ø D_3	17 mm

Tip de coadă	Coadă Weldon
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Răcire interioară	da
Tip produs	Freză

Accesorii

Șurub de strângere	229707
--------------------	--------