



## Freză la 90° MECX, Coadă cilindrică, Ø D / număr de dinți Z: 17/3XLmm



### Date comandă

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 227100 17/3XL |
| GTIN               | 4960664462681 |
| Clasa articolului  | 250           |

### Descriere

#### Descriere:

Productivitate îmbunătățită și în condiții instabile de prelucrare datorită pasului foarte îngust. Forțe reduse de tăiere și stabilitate ridicată pentru tendință redusă de vibrație. Permite mai multe posibilități de frezare precum frezarea profilelor, a suprafețelor înclinate etc.

Răcire interioară: da

Ø tăişului  $D_c$ : 17 mm

Număr de dinți Z: 3

Adâncime maximă de aşchiere  $a_{p\max}$ : 6 mm

Lungime activă  $L_1$ : 20 mm

Lungimea totală  $L_{ges}$ : 130 mm

Ø cozii  $D_s$  h6: 16 mm

### Descriere tehnică

|  |                      |
|--|----------------------|
| Ø cozii $D_s$ h6                                 | 16 mm                |
| Lungimea totală $L_{ges}$                        | 130 mm               |
| Ø tăişului $D_c$                                 | 17 mm                |
| Şurub pentru plăcuțe amovibile                   | 229707 (T6; 0,45 Nm) |
| Plăcuță amovibilă compatibilă                    | BD.. 0703            |
| Adâncime maximă de aşchiere $a_{p\max}$          | 6 mm                 |
| Lungime activă $L_1$                             | 20 mm                |
| Număr de dinți Z                                 | 3                    |
| Lungime de aşezare cu înclinație $\alpha_{\max}$ | 13 mm                |

|   |                      |
|---|----------------------|
| Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\max}$ | 32 mm                |
| Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\min}$ | 31 mm                |
| Unghi de așezare cu înclinație $\alpha_{\max}$    | 0,88 grad            |
| $\varnothing D_3$                                 | 14 mm                |
| Tip de coadă                                      | Coadă cilindrică     |
| Unghi de reglare $\kappa$                         | 90 grad              |
| Utilizarea frezei                                 | Prelucrare înclinată |
| Utilizarea frezei                                 | Frezare pe colț      |
| Utilizarea frezei                                 | Frezare circulară    |
| Răcire interioară                                 | da                   |
| Tip produs  | Freză                |

## Accesorii

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Șurub de strângere | 229707 |
|--------------------|--------|