

Garant**Cap de frezat frontal la 45°, cu alezaj, Ø D / număr de dinți Z: 63/10mm****Date comandă**

Numărul de comandă	214400 63/10
GTIN	4045197131782
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Număr mare de tășuri pentru productivitate maximă. Stabilitate mărită pentru o tăiere ușoară și un consum de energie redus.

Avantaj:**Productivitate maximă datorită:**

- Cea mai mare viteză de tăiere.
- Cele mai mari avansuri.
- Durate scurte de prelucrare.

Notă:

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 1,5** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 8IP**.

Descriere tehnică

Lungimea totală L _{ges}	40 mm
Ø orificiu prindere	22 mm
Ø tăişului D _c	63 mm

Plăcuță amovibilă compatibilă	SD.. 0903
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219809 (8IP; 1,5 Nm)
Ø exterior maxim D_{max}	71,2 mm
Ø D_3	71 mm
Număr de dinți Z	10
Frezare circulară a găurii Ø D_{max}	140 mm
Frezare circulară a găurii a_p	1,5 mm
Frezare circulară a găurii Ø D_{min}	134 mm
Lungime de așezare cu înclinație α_{max}	60,5 mm
Unghi de așezare cu înclinație α_{max}	0,47 mm
Tip de coadă	cu alezaj
Unghi de reglare κ	45 grad
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Răcire interioară	da
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză frontală

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219809
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 1,5 Nm	211750 1,5