

Garant**Cap de frezat frontal la 45°, cu alezaj, Ø D / număr de dinți Z: 100/14mm****Date comandă**

Numărul de comandă	214400 100/14
GTIN	4045197131843
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Număr mare de tășuri pentru productivitate maximă. Stabilitate mărită pentru o tăiere ușoară și un consum de energie redus.

Avantaj:**Productivitate maximă datorită:**

- Cea mai mare viteză de tăiere.
- Cele mai mari avansuri.
- Durate scurte de prelucrare.

Notă:

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 1,5** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 8IP**.

Descriere tehnică

Ø tăişului D _c	100 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	SD.. 0903
Ø D ₃	108 mm

Ø orificiu prindere	32 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219809 (8IP; 1,5 Nm)
Ø exterior maxim D_{max}	108,2 mm
Lungimea totală L_{ges}	50 mm
Număr de dinți Z	14
Unghi de așezare cu înclinație α_{max}	0,29 mm
Frezare circulară a găurii Ø D_{min}	208 mm
Frezare circulară a găurii a_p	1,5 mm
Frezare circulară a găurii Ø D_{max}	214 mm
Lungime de așezare cu înclinație α_{max}	97,5 mm
Tip de coadă	cu alezaj
Unghi de reglare κ	45 grad
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Răcire interioară	da
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză frontală

Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 1,5 Nm	211750 1,5
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219809
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP