

**Capete de frezat la 90° MEC11T, cu filet, Ø D / număr de dinți Z: 32/4mm****Date comandă**

Numărul de comandă	227315 32/4
GTIN	4960664672936
Clasa articolului	250

Descriere**Descriere:**

Scule tip MEC11T cu stabilitate ridicată datorită numărului redus de tășuri comparativ cu MECX. Astfel este posibil un avans ridicat per dinte.

Descriere tehnică

Șurub pentru plăcuțe amovibile	229708 (T8; 1,2 Nm)
Filet de prindere M	M16
Ø tăişului D_c	32 mm
Adâncime maximă de aşchiere $a_{p\ max}$	10 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	BD.. 11T3
Lungimea totală L_{ges}	40 mm
Număr de dinți Z	4
Frezare circulară a găurii Ø D_{max}	62 mm
Frezare circulară a găurii Ø D_{min}	58 mm
Unghi de aşezare cu înclinație α_{max}	0,46 grad
Lungime de aşezare cu înclinație α_{max}	25 mm
Ø D_3	26 mm

Tip de coadă	cu filet
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Răcire interioară	da
Tip produs	Freză

Accesorii

Șurub de strângere	229708
--------------------	--------