


Freză la 90° MEC17, Coadă cilindrică, Ø D / număr de dinți Z: 25/2Lmm

Date comandă

Numărul de comandă	227500 25/2L
GTIN	4960664396160
Clasa articolului	250

Descriere
Execuție:

Muchii așchietoare mari pentru adâncimi de tăiere extrem de mari. Număr redus de tășuri.

Descriere tehnică

Lungime activă L_1	36 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	229709 (T15; 3,5 Nm)
Lungimea totală L_{ges}	120 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	BDMT 170408
Adâncime maximă de așchiere $a_{p\ max}$	15,7 mm
Ø cozii $D_s\ h6$	20 mm
Ø tăişului D_c	25 mm
Număr de dinți Z	2
Lungime de aşezare cu înclinație α_{max}	16,6 mm
Frezare circulară a găurii Ø D_{max}	48 mm
Frezare circulară a găurii Ø D_{min}	43 mm
Unghi de aşezare cu înclinație α_{max}	0,86 grad
Ø D_3	18 mm
Tip de coadă	Coadă cilindrică

Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Răcire interioară	da
Tip produs	Freză

Accesorii

Șurub de strângere	229709
--------------------	--------