



Freză la 90° MECH11, Coadă cilindrică, Ø D / Zef: 25/2mm



Date comandă

Numărul de comandă	227450 25/2
GTIN	4960664503742
Clasa articolului	250

Descriere

Execuție:

Plăcuțe amovibile crestate pentru forțe de tăiere și vibrații reduse. Prin comparație, sunt posibile lățimi de așchiere mari a_e la aceeași adâncime de tăiere a_p . Productivitate ridicată chiar și la mașini cu randament scăzut.

Descriere tehnică

Ø tăişului D_c	25 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	BDMT 11T308
Număr efectiv de tăişuri Z_{ef}	2
Lungimea totală L_{ges}	120 mm
Lungime activă L_1	46 mm
Ø cozii D_s , h_6	25 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	229708 (T8; 1,2 Nm)
Adâncime maximă de așchiere $a_{p,max}$	37 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	BDMT 11T308
Număr plăcuțe amovibile	8
Tip de coadă	Coadă cilindrică
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare pe colț

Răcire interioară	da
Tip produs	Freză

Accesorii

Șurub de strângere	229708
--------------------	--------