

Garant**SDMX 0903 AFEN, HB7520, Tip: UNI****Date comandă**

Numărul de comandă	214440 UNI
GTIN	4045197302885
Clasa articolului	21A

Descriere**Execuție:**

- **Plăcuțe amovibile recomandate pentru o viteză mai mare de tăiere și avansuri mai mari.**
- **Sinterizate cu mare precizie și rectificat pentru obținerea unor suprafețe de cea mai bună calitate.**
- **Structură cu granulație submicronică pentru tenacitate și rezistență ridicată la uzură.**

Notă:

Valori de referință pentru $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p\max} = 3 \text{ mm}$.

Descriere tehnică

Tip	UNI
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SDMX 0903 AFEN
Categorie	HB7520
Materialul sculei	Carbura
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	350 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	255 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	230 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	indicat în anumite condiții	180 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	indicat în anumite condiții	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	165 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	130 m/min	M
GG(G)	indicat în anumite condiții	235 m/min	K
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		