

**Freză la 90° MECH11, Coadă cilindrică, Ø D / Zef: 40/4mm****Date comandă**

Numărul de comandă	227450 40/4
GTIN	4960664503773
Clasa articolului	250

**Descriere****Execuție:**

Plăcuțe amovibile crestate pentru forțe de tăiere și vibrații reduse. Prin comparație, sunt posibile lățimi de așchiere mari  $a_e$  la aceeași adâncime de tăiere  $a_p$ . Productivitate ridicată chiar și la mașini cu randament scăzut.

**Descriere tehnică**

Șurub pentru plăcuțe amovibile	229708 (T8; 1,2 Nm)
Lungimea totală $L_{ges}$	150 mm
Număr efectiv de tășuri $Z_{ef}$	4
Ø cozii $D_s$ h6	32 mm
Adâncime maximă de așchiere $a_{p,max}$	55 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	BDMT 11T308
Ø tăişului $D_c$	40 mm
Lungime activă $L_1$	64 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	BDMT 11T308
Număr plăcuțe amovibile	24
Tip de coadă	Coadă cilindrică
Unghi de reglare $\kappa$	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare pe colț

Răcire interioară	da
Tip produs	Freză

---

## Accesorii

Șurub de strângere	229708
--------------------	--------