

**Freză la 90° MECH11, Coadă Weldon, Ø D / Zef: 25/2mm****Date comandă**

Numărul de comandă	227453 25/2
GTIN	4960664526314
Clasa articolului	250

Descriere**Execuție:**

Plăcuțe amovibile crestate pentru forțe de tăiere și vibrații reduse. Prin comparație, sunt posibile lățimi de așchiere mari a_e la aceeași adâncime de tăiere a_p . Productivitate ridicată chiar și la mașini cu randament scăzut.

Descriere tehnică

Lungime activă L_1	46 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	BDMT 11T308
Ø cozii D_s h6	25 mm
Ø tăişului D_c	25 mm
Număr efectiv de tăişuri Z_{ef}	2
Şurub pentru plăcuțe amovibile	229708 (T8; 1,2 Nm)
Plăcuță amovibilă compatibilă	BDMT 11T308
Adâncime maximă de așchiere $a_{p,max}$	37 mm
Lungimea totală L_{ges}	104 mm
Număr plăcuțe amovibile	8
Tip de coadă	Coadă Weldon
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare pe colț

Răcire interioară	da
Tip produs	Freză

Accesorii

Șurub de strângere	229708
--------------------	--------