

**BDMT 11T302 ER-JS, PR1535, Tip: INOX****Date comandă**

Numărul de comandă	227358 INOX
GTIN	4960664685790
Clasa articolului	25A

**Descriere****Notă:**

Valori de referință pentru  $a_e = 0,3 \times D$ . Unghi exact de  $90^\circ$  până la  $a_p = 5,5$  mm.

**Descriere tehnică**

Avans $f_z$ per dinte	0,07 – 0,11 mm
Tip	INOX
Rază la colț	0,2 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	BDMT 11T302 ER-JS
Categorie	PR1535
Materialul sculei	Carbura
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

**Date utilizator**

	<b>Se recomandă pentru</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Cod ISO</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	50 m/min	S
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		