

**Garant****Freză de filetat ultraperformantă, Coadă Weldon, Ø efectiv D / lungime activă L1: 15,1/30mm****Date comandă**

Numărul de comandă	218050 15,1/30
GTIN	4045197447159
Clasa articolului	21R

**Descriere****Execuție:**

**Freze de filetat tip HPC pentru timpi reduși de prelucrare.**

**Aplicație:**

Utilizare universală **pentru filet exterior și interior pe dreapta și pe stânga**. Pentru **prelucrarea găurilor străpuse** și a **găurilor înfundate**.

**Notă:**

Freza Cod 218050 Ref. 17/26 și 17/36 este recomandată pentru filet cu pași până la 2,5 mm inclusiv. Freza Cod 218050 Ref. 30/65 este recomandată pentru filet cu pași până la < 5.

**Descriere tehnică**

Lungimea totală L <sub>ges</sub>	85 mm
Mărimea plăcuței	24
Ø efectiv D	15,1 mm
Șurub de fixare	219926
Ø cozii D <sub>s</sub>	20 mm
Lungime activă L <sub>1</sub>	30 mm
Număr de dinți Z	1
Număr caneluri de pretensionare	1
Tip de coadă	Coadă Weldon

Utilizare la tipul de găurire	Gaură înfundată
Utilizare la tipul de găurire	Gaură străpunsă
Direcție de tăiere	Stânga și dreapta
Răcire interioară	da
Tip produs	Freză de filetat

---

## Accesorii

Șurub de strângere	219926
--------------------	--------