

**BDMT 11T304 ER-JS, PR1535, Tip: INOX****Date comandă**

Numărul de comandă	227359 INOX
GTIN	4960664685806
Clasa articolului	25A

Descriere**Notă:**

Valori de referință pentru $a_e = 0,3 \times D$. Unghi exact de 90° până la $a_p = 5,5$ mm.

Descriere tehnică

Tip	INOX
Avans f_z per dinte	0,07 – 0,11 mm
Rază la colț	0,4 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	BDMT 11T304 ER-JS
Categorie	PR1535
Materialul sculei	Carbura
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	recomandat	50 m/min	S
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		