

**BDMT 11T308 ER-N3, PR1210, Tip: GG****Date comandă**

Numărul de comandă	227481 GG
GTIN	4960664622610
Clasa articolului	25A

**Descriere****Notă:**

Frezele sunt echipate cu un număr egal de plăcuțe amovibile forma N2 și N3. Vă rugăm să țineți cont de compatibilitatea cu suportul.

Valori de referință pentru  $a_e = 0,3 \times D$ .

Rază la colț: 0,8 mm

Avans  $f_z$  per dinte: 0,09 – 0,2 mm

**Descriere tehnică**

Avans $f_z$ per dinte	0,09 – 0,2 mm
Tip	GG
Rază la colț	0,8 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	BDMT 11T308 ER-N3
Categorie	PR1210
Materialul sculei	Carbura
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

**Date utilizator**

	<b>Se recomandă pentru</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Cod ISO</b>
GG(G)	recomandat	180 m/min	K
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		