

**Portsculă forma C2 axial, pe stânga, Ø cozii d1: 40mm****Date comandă**

Numărul de comandă	319117 40
GTIN	4067263237426
Clasa articolului	32V

Descriere**Execuție:**

- Cementat HRC 58 ±2.
- Toate suprafețele funcționale sunt rectificat.
- Cu duze sferice pentru răcire.

Aplicație:

Pentru canelare frontală.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descriere tehnică

h_1	25 mm
Lățimea cozii b_3	20,5 mm
Cod de culoare fixare VDI	VDI 40
l_1	85 mm
h_5	32,5 mm
b_2	42,5 mm
Ø cozii d_1	40 mm

b ₁	85 mm
h ₆	48 mm
h ₂	34 mm
Forma	C
Tip produs	Portscule tipVDI