

**Portsculă forma C3 axial, pe dreapta, Ø cozii d1: 20mm****Date comandă**

Numărul de comandă	319127 20
GTIN	4067263237464
Clasa articolului	32V

Descriere**Execuție:**

- Cementat HRC 58 ±2.
- Toate suprafețele funcționale sunt rectificat.
- Cu duze sferice pentru răcire.

Aplicație:

Pentru canelare frontală.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descriere tehnică

l_1	55 mm
h_1	16 mm
h_6	30 mm
b_1	52 mm
Lățimea cozii b_3	13 mm
h_5	25 mm
Cod de culoare fixare VDI	VDI 20

Ø cozii d ₁	20 mm
b ₂	27 mm
h ₂	22 mm
Forma	C
Tip produs	Portscule tipVDI