

Garant**GARANT Master eco Suport pentru unelte VDI, forma C2 axial, pe stânga, Ø cozii d1: 25mm**

Date comandă

Numărul de comandă	319116 25
GTIN	4067263237990
Clasa articolului	31V

Descriere

Execuție:

- Cementat HRC 58 ±2.
- Toate suprafețele funcționale sunt rectificat.
- Cu duze sferice pentru răcire.

GARANT eco – pentru utilizare în combinație cu suporturi normale pentru capete de strunjire, GARANT eco – cuțite de strung de sistem pentru canelare Cod 273830 – 273891 și GARANT eco – suport de bază pentru rețezare Cod 273651.

Aplicație:

Pentru canelare frontală.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descriere tehnică

Lățimea cozii b ₃	19 mm
h ₅	25 mm
Cod de culoare fixare VDI	VDI 25
b ₂	33 mm

Ø cozii d_1	25 mm
b_1	58 mm
h_1	16 mm
l_1	55 mm
h_6	30 mm
Forma	C
Tip produs	Portscule tipVDI