



## Prelungitor pentru cablu cu miez de oțel33N



### Date comandă

Numărul de comandă	081106 33N
GTIN	4007123682850
Clasa articolului	08B

### Descriere

#### Execuție:

Tamburii de cablu corespund specificațiilor DGUV I 203-006 (fost BGI 608).

Prelungitor pentru cablu robust cu caroserie de tambur din tablă de oțel, cu parte frontală și spate izolată.

#### Funcționare:

IP44: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție împotriva pătrunderii corpurilor străine cu  $\varnothing > 1 \text{ mm}$ ; a se feri de scule și de sârme.

### Descriere tehnică

Sistem de diagnoză disponibil	da
Clasă de protecție IP	IP 44
Materialul cablului	Neopren
Număr de prize	4
Lungimea cablului	33 m
Carcasă materiale	Oțel

Clasa cablului	H07RN-F
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Rezistență la șocuri și protecție contra stropirii	Categoria 2 (K2) conform BGI
Structura cablului	3G1,5
Putere nominală (desfășurat)	3500 (16A) W
Tip produs	Prelungitor pentru cablu