

**Set de dopuri de urechi 3M™ E-A-R™ Classic™, Tip: P250****Date comandă**

Numărul de comandă	097323 P250
GTIN	4046719343393
Clasa articolului	04M

Descriere**Execuție:**

E-A-R™ Classic™ Dopuri de urechi. Spuma polimerică cu reformare lentă asigură proprietăți acustice bune. Forma cilindrică este potrivită pentru majoritatea canalelor auditive și oferă o protecție eficientă. SNR = 28 dB (H = 30 dB, M = 24 dB, L = 2 dB).

- **Rezistentă la umezeală**
 - **Presiunea scăzută din interiorul urechii reduce presiunea în canalul auditiv**
 - **Structura de suprafață asemănătoare uneia cu celule previne alunecarea**
- 250 de pachete de buzunar cu câte 1 pereche, rezervă pentru o zi.**

Descriere tehnică

Conținut	250 pereche
Denumirea producătorului	PP01002
Ambalaj	în perechi
Valoarea SNR (capacitate de izolare)	28 dB(A)
Materialul dopurilor	Poliuretan

Tip produs

Dopuri de urechi de unică folosință