

**melabo****Polizor dublu de banc, 230 V, Tip: DS150P****Date comandă**

Numărul de comandă	077530 DS150P
GTIN	4061792225992
Clasa articolului	03D

**Descriere****Execuție:**

Polizor dublu de banc pentru șlefuire, ascuțire, debavurare și, în cazul în care se utilizează o perie de sârmă de oțel, de asemenea, pentru îndepărtarea ruginii oțelului și metalelor. Lumina LED integrată luminează în mod optim zona de lucru. Funcționarea silențioasă maximă și durata lungă de viață a discurilor devin posibile datorită flanșei de fixare de înaltă calitate.

- **Suporturi de piese care pot fi reglate fără scule.**
- **Mașină puternică pentru lucrări solicitante de ascuțire, polizare și debavurare.**
- **Potrivit pentru utilizarea perii rotunde din sârmă de oțel pentru îndepărtarea ruginii.**
- **Lumină LED integrată pentru iluminarea optimă a zonei de lucru.**
- **Motor de inducție cu zgomot redus, vibrații scăzute, fără întreținere.**
- **Funcționare silențioasă maximă și durată lungă de viață a discurilor datorită flanșei de fixare de înaltă calitate.**
- **Siguranță maximă la locul de muncă datorită geamului de protecție la scântei foarte mare și stabil.**

**Livrare:**

Include discuri de șlefuire din corindon normal 36 P și 60 N, sticle de protecție împotriva scântei, suport de piese și chei hexagonale.

**Notă:**

Discurile de șlefuire recomandate sunt prezentate începând de la Cod 596100 și Cod 568733.

**Descriere tehnică**

Lățimea discului de șlefuit T	20 mm
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Turație maximă	2980 min <sup>-1</sup>
Putere absorbită	400 W
Ø discului de rectificat D	150 mm
Denumirea producătorului	DS 150 Plus
Ø găurii discului de șlefuit H	20 mm
Greutate	10,2 kg
Lungimea cablului	1,8 m
Putere nominală	230 V