

RIHETEC

Duză de lichid de răcire SmartKD cu racord sferic, Tip × lungime țeavă: 15X70**Date comandă**

Numărul de comandă	319478 15X70
GTIN	4260711110542
Clasa articolului	33C

Descriere**Execuție:**

Pentru o răcire sau o lubrifiere precisă la tăiș sau la evacuarea așchiilor.

Bilă din oțel inoxidabil în combinație cu tub flexibil din material compozit. Fixarea tubului se face cu o piuliță olandeză.

Duză pentru lichid de răcire CNC cu tub smart – cu SmartKD, economisiți timpul de configurare și asigurați răcirea optimă a tăișului sculei. SmartKD este compatibil cu multe prinderi VDI și BMT ale diferiților producători germani și internaționali. Adecvat pentru presiuni de la 6 la 10 bar.

Avantaj:

- **Montaj rapid și simplu.**
- **Bilă din oțel inoxidabil.**
- **Tub flexibil smart schimbabil.**
- **Jet de lichid de răcire puternic și precis.**

Aplicație:

Introduceți duza pentru lichid de răcire în orificiul pentru lichid de răcire și aliniați după aceea tubul la tăiș.

Notă:

Pentru adaptoare de filet și prelungitoare, vezi 319476 sau 319477.

Descriere tehnică

Ø bilei	15 mm
Lungime duză	70 mm
Execuție	Cap sferic
Tip	SmartKD
Ø trecere țeavă	4 mm

Răcire interioară	da
Tip produs	Duză cu lichid de răcire