



Cheie tip clește Joker 6004, autoreglabil, izolat VDE, Tip: M



Date comandă

Numărul de comandă	813750 M
GTIN	4013288221780
Clasa articolului	63F

Descriere

Execuție:

- **Bacuri de prindere paralele, netede.**
- **Noul autoreglaj progresiv prin simpla aplicare la șuruburile și piulițele hexagonale.**
- **Înșurubare rapidă și completă fără ridicarea cheii datorită funcției mecanice de clichet.**
- **Mecanismul de ridicare la prindere evită alunecarea și distrugerile.**
- **Unghi de pivotare înapoi extrem de mic de doar 30° datorită prinderii cu prismele unghiulare ale fălcilor.**

Unealtă testată individual conform **DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**. Siguranța este sporită prin protecția antiderapantă de la capătul frontal al mânerului. Protecție suplimentară prin funcția de glisare pentru deschiderea fără contact și sigură a fălcilor neizolate.

Material:

Oțel crom-molibden, cromat mat.

Descriere tehnică

Lungimea totală	190 mm
Deschidere	13 - 16 mm
Denumirea producătorului	6004 Joker M
Deschidere	1/2 – 5/8 inch
Material	Oțel crom-molibden
Suprafață	mat cromat
Tip produs	Cheie tip clește

