



Cheie tip clește Joker 6004, autoreglabil, izolat VDE, Tip: L



Date comandă

Numărul de comandă	813750 L
GTIN	4013288221773
Clasa articolului	63F

Descriere

Execuție:

- Bacuri de prindere paralele, netede.
- Noul autoreglaj progresiv prin simpla aplicare la șuruburile și piulițele hexagonale.
- Înșurubare rapidă și completă fără ridicarea cheii datorită funcției mecanice de clichet.
- Mecanismul de ridicare la prindere evită alunecarea și distrugerile.
- Unghi de pivotare înapoi extrem de mic de doar 30° datorită prinderii cu prismele unghiulare ale fălcilor.

Unealtă testată individual conform **DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**. Siguranța este sporită prin protecția antiderapantă de la capătul frontal al mânerului. Protecție suplimentară prin funcția de glisare pentru deschiderea fără contact și sigură a fălcilor neizolate.

Material:

Oțel crom-molibden, cromat mat.

Descriere tehnică

Deschidere	5/8 – 3/4 inch
Lungimea totală	226 mm
Deschidere	16 - 19 mm
Denumirea producătorului	6004 Joker L
Material	Oțel crom-molibden
Suprafață	mat cromat
Tip produs	Chei tip clește

