


BDMT 170408 ER-JS, CA6535, Tip: S

Date comandă

Numărul de comandă	227565 S
GTIN	4960664686223
Clasa articolului	25A

Descriere
Notă:

Valori de referință pentru $a_e = 0,3 \times D$.
 exact 90° până la $a_p = 9$ mm.
 Rază la colț: 0,8 mm
 Avans f_z per dinte: 0,07 – 0,13 mm

Descriere tehnică

Tip	S
Avans f_z per dinte	0,07 – 0,13 mm
Rază la colț	0,8 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	BDMT 170408 ER-JS
Categorie	CA6535
Materialul sculei	Carbura
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	240 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	220 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	recomandat	30 m/min	S
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		