

KERN**Cântar de precizie, tip 572, Plajă maximă de cântărire: 12100g**

Date comandă

Numărul de comandă	479521 12100
GTIN	4045761356900
Clasa articolului	47D

Descriere

Execuție:

- **Carcasă metalică robustă.**
- **Ghid de utilizare simplu și cât se poate de clar.**
- **Se poate comuta între alimentarea prin rețea și cea cu acumulator.**
- **Unitățile de cântărire (de ex., greutatea șuruburilor) se pot seta la alegere.**
- **Program de calibrare CAL: Pentru reglarea preciziei (este necesară o greutate etalon externă, livrabilă la cerere).**
- **Numărarea bucăților: Numărarea bucăților de referință poate fi selectată la 1, 5, 10, 20 buc. Comutarea afișajului de la bucată la greutate.**
- **Recepție: înregistrare separată pentru greutatea recipientului de tarare și a componentelor de recepție (total net).**
- **Port universal KERN (KUP): permite conectarea unui adaptor pentru interfață KUP extern, cum ar fi RS-232 sau USB, pentru schimbul de date și de comenzi, fără efort de instalare.**

Livrare:

Inclusiv adaptor de rețea 230 V / 50 Hz, capac de protecție.

Accesorii opționale:

La cerere, acumulator extern, cablu de date, imprimantă, adaptor pentru interfață cum ar fi RS-232, USB.

Descriere tehnică

Citare	0,05 g
Dimensiuni platou cântar	160×200 mm
Reproductibilitate	0,05 g
Plajă maximă de cântărire	0 - 12100 g
Greutate minimă pe bucată	0,5 g
Adâncime	310 mm
Timp de răspuns (de amorsare a oscilațiilor)	3 s
Greutate netă	2,7 kg
Lățime	180 mm
Liniaritate	±0,15 g
Denumirea producătorului	572
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Înălțime	85 mm
Calibrarea	Preț la cerere
Tip produs	Cântar de precizie