



Bucșe intermediare crestate cu răcire cu răcire, Ø 12 mm, Ø D1 de prindere: 4mm



Date comandă

Numărul de comandă	302145 4
GTIN	4060576155272
Clasa articolului	33T

Descriere

Execuție:

Schunk Reducție GZB-S.

Cu fante pentru canale de răcire.

Aplicație:

- Pentru găurire, alezare, frezare și ascuțirea sculelor.
- Flexibilitate maximă datorită reducerii diametrului de prindere.
- Momentul maxim de rotație garantează volume mai mari de așchiere decât la o așchiere directă.
- Concentricitate $\pm 5 \mu\text{m}$ (precizie a sistemului la $3 \times D$).
- Concentricitate $\pm 2 \mu\text{m}$ (pentru reducere).
- Se utilizează pe toate mandrinele hidraulice disponibile în comerț.

Adaptat pentru:

Mandrină hidraulică cu Ø de strângere de 20 mm.

Descriere tehnică

Lungimea totală L	52,5 mm
Ø D	12 mm
Ø de prindere D ₁	4 mm
Caracteristici nume produs	Ø 12 mm
Concentricitate sistem	5 μm

Tip produs

Adaptor de reducere