

Garant GRIDLINE

**Cadru 1,0X0,75 mm resp. m, pentru mărimea plăcuței lungimexlățime:
1200X800mm****Date comandă**

Numărul de comandă	431010 1200X800
GTIN	4067263211860
Clasa articolului	41C

Descriere**Execuție:**

Construcție sudată stabilă, include adaosurile de sprijin cu garniturile aferente. Denivelările solului pot fi compensate cu șuruburi de reglare pe înălțime.

Cadru, oțel profilat, vopsit gri deschis RAL 7035. Raft de depozitare din bambus încleiat în cruce.

Notă:

Pentru elemente de amplasare cu izolarea vibrațiilor, comandați 4x Cod 086002 Ref. 850.

Descriere tehnică

Înălțime structurii de bază	710 mm
Adâncime structură de bază	650 mm
Lățime structură de bază	906 mm
Forța portantă distribuită pe suprafață	1000 kg
Înălțimea structurii de bază incl. garnituri	770 mm
Egalizarea înălțimii	25 mm
Tip produs	Structură de bază

