



## Polizor drept, Acumulator, Tip: 71230661



### Date comandă

Numărul de comandă	077259 71230661
GTIN	4014586897172
Clasa articolului	03F

### Descriere

#### Execuție:

- **Polizor drept cu acumulator, performant și rezistent la praf.**
- **Motor CE fără perii, nu necesită întreținere, cu aripioare inovative de răcire pentru o răcire optimă, inclusiv monitorizarea temperaturii.**
- **Ideal pentru orice aplicare. Turații optime, adecvate pentru numeroase materiale și materiale abrazive, datorită posibilității de presetare electronică progresive a turației.**

Gât lung al axului. Gâtul lung și suplu permite pătrunderi adânci în piesă (de exemplu, șlefuirea interioară a țevilor).

#### Livrare:

Inclusiv bucușă elastică Ø 6 mm, câte 1 × cheie fixă SW13 și SW17, geantă de transport. **Fără acumulator și încărcător.**

#### Notă:

Polizoarele drepte sunt aprobate pentru utilizarea frezelor de șlefuire cu un Ø de până la 12 mm. Găsiți acumulatori adecvați la Cod 073856 - 073858 sau set de pornire la Cod 073863 - 073867.

### Descriere tehnică

Ø maxim al bucușei elastice	8 mm
Tensiunea acumulatorului	18 V
Număr de acumulatori incluse	0
Denumirea producătorului	AGSZ 18-90 LBL AS

Interval de turație	2900 - 9000 min <sup>-1</sup>
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Vibrație maximă conform EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Greutate	1,6 kg
Preselectare electronică a turației	da
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Bosch 18 V
Ambalaj	Cutie de scule (L-Boxx)
Tip produs	Polizor drept,