

Garant GRIDLINE

**Suport Tip Dulap 2X1, pentru mărimea plăcuței lungimexlățime:
1200X800mm****Date comandă**

Numărul de comandă	431060 1200X800
GTIN	4067263264927
Clasa articolului	41C

Descriere**Execuție:**

Construcție sudată stabilă, include adaosurile de sprijin cu garniturile aferente. Denivelările solului pot fi compensate cu șuruburi de reglare pe înălțime.

Suport dulap, carcasă din tablă de oțel, în funcție de fiecare dimensiune cu ușă batantă (inclusiv rafturi de depozitare) și / sau sertare, cu sistem de închidere GARANT. Carcasă vopsită, RAL 7035 gri deschis, părți frontale cu RAL 7016 antracit.

Echipare:

Înălțime frontală a sertarului (dreapta): 50; 75; 100; 200 mm

Înălțimea utilă a ușii: 425 mm

Număr de rafturi de depozitare: 1

Număr de carcace cu ușă: 1

Număr carcace cu sertare: 1

Notă:

Vă rugăm, comandați 4x nr. 086002 dimensiunea 850 pentru elementele verticale izolate împotriva vibrațiilor.

Descriere tehnică

Adâncime utilă sertare	500 mm
------------------------	--------

Înălțime structurii de bază	710 mm
Forța portantă distribuită pe suprafață	1000 kg
Înălțimea structurii de bază incl. garnituri	770 mm
Lățime utilă sertare	300 mm
Înălțimea utilă a ușii	425 mm
Lățime structură de bază	906 mm
Adâncime structură de bază	650 mm
Adâncimea utilă a sertarelor în G	20 mm
Lățimea utilă a sertarelor în G	12 mm
Număr de rafturi de depozitare	1 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Egalizarea înălțimii	25 mm
Hoffmann Intervale între panourile perforate	9×9
Încuietoare cilindrică	insertie modulară
Tip produs	Structură de bază