



## Cheie fixă / inelară cu clichet reversibile, cotite la 15°, Deschiderea cheii: 11mm



### Date comandă

Numărul de comandă	614853 11
GTIN	4018754239160
Clasa articolului	63A

### Descriere

#### Execuție:

Forjată în matriță. Clichetul integrat cu 72 dinți permite un unghi de lucru de numai 5° – pentru eficiența lucrului și în cele mai restrânse spații.

#### Material:

Oțel aliat cu crom, cromat.

#### Notă:

**ATENȚIE!**

Există, de asemenea, o alternativă de la GARANT pentru acest produs!

Număr recomandat de produs: 614820

### Descriere tehnică

Înălțime falcă $h_1$	6,1 mm
Ø inelului D	22 mm
Lungime cheie L	165 mm
Lățime falcă l	23 mm
Înălțime inel $h_2$	8,4 mm
Număr de dinți	72
Unghi prindere	5 grad
Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel aliat cu crom
Suprafață	cromat

Opritor final pe partea falcii	nu
Funcție oprite pe partea fâlcii	nu
Cu cap pivotant	nu
Clichet reversibil	da
Tip produs	Chei pentru șuruburi