



Cheie fixă / inelară cu clichet reversibile, cotite la 15°, Deschiderea cheii: 12mm



Date comandă

Numărul de comandă	614853 12
GTIN	4018754239177
Clasa articolului	63A

Descriere

Execuție:

Forjată în matriță. Clichetul integrat cu 72 dinți permite un unghi de lucru de numai 5° – pentru eficiența lucrului și în cele mai restrânse spații.

Material:

Oțel aliat cu crom, cromat.

Notă:

ATENȚIE!

Există, de asemenea, o alternativă de la GARANT pentru acest produs!

Număr recomandat de produs: 614820

Descriere tehnică

Înălțime inel h_2	8,4 mm
Lungime cheie L	173 mm
Înălțime falcă h_1	6,4 mm
Ø inelului D	23,5 mm
Lățime falcă l	25,2 mm
Număr de dinți	72
Unghi prindere	5 grad
Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel aliat cu crom
Suprafață	cromat

Opritor final pe partea falcii	nu
Funcție oprite pe partea fălcii	nu
Cu cap pivotant	nu
Clichet reversibil	da
Tip produs	Chei pentru șuruburi