



## Cheie fixă / inelară cu clichet reversibile, cotite la 15°, Deschiderea cheii: 24mm



### Date comandă

Numărul de comandă	614853 24
GTIN	4018754320202
Clasa articolului	63A

### Descriere

#### Execuție:

Forjată în matriță. Clichetul integrat cu 72 dinți permite un unghi de lucru de numai 5° – pentru eficiența lucrului și în cele mai restrânse spații.

#### Material:

Oțel aliat cu crom, cromat.

#### Notă:

**ATENȚIE!**

Există, de asemenea, o alternativă de la GARANT pentru acest produs!

Număr recomandat de produs: 614820

### Descriere tehnică

Ø inelului D	45 mm
Lățime falcă l	48,5 mm
Lungime cheie L	296 mm
Înălțime inel h <sub>2</sub>	13,5 mm
Înălțime falcă h <sub>1</sub>	11 mm
Număr de dinți	72
Unghi prindere	5 grad
Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel aliat cu crom
Suprafață	cromat

Opritor final pe partea falcii	nu
Funcție oprite pe partea fălcii	nu
Cu cap pivotant	nu
Clichet reversibil	da
Tip produs	Chei pentru șuruburi