

Filet Calibre de limită a găurii miezului 6H, Filet: M5



Date comandă

Numărul de comandă	486055 M5
GTIN	2050002073685
Clasa articolului	48B

Descriere

Execuție:

Prima spiră (pas) este retezată pentru eliminarea impurităților aspre de pe piesă și împiedică derapajul prematur al primului pas. Execuție conform DIN 2279 – 2299.

Design conform DIN 2245.

Aplicație:

Pentru fileturi ISO metrice, dreapta DIN 13.

Standard:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Notă:

Calibre pentru fileturi cu alți pași, fileturi Whitworth, trapezoidale, rotunde, UNC, UNF, NPT și pe stânga sunt livrabile la cerere.

Descriere tehnică

Pas filet	0,8 mm
Calitate	6
Clasa de toleranță	6H
Tip de calibru	Calibru „nu trece”
Standard	DIN 13
Câmp de toleranță	H
Filet	M5
Tip de filet	M
Calibrarea	L6

Tip produs

Calibru tampon filetat „NU TRECE”

ServiciiCalibrare Calibru tampon cu prag limitator \varnothing maxim 20 mm

028300 20

Calibrare DAkkSCalibru tampon cu prag \varnothing maxim 60 mm

028340 60