

Filet Calibre de limită a găurii miezului 6H, Filet: M10



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 486055 M10 |
| GTIN | 2050002073814 |
| Clasa articolului | 48B |

Descriere

Execuție:

Prima spiră (pas) este retezată pentru eliminarea impurităților aspre de pe piesă și împiedică derapajul prematur al primului pas. Execuție conform DIN 2279 – 2299.

Design conform DIN 2245.

Aplicație:

Pentru fileturi ISO metrice, dreapta DIN 13.

Standard:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Notă:

Calibre pentru fileturi cu alți pași, fileturi Whitworth, trapezoidale, rotunde, UNC, UNF, NPT și pe stânga sunt livrabile la cerere.

Descriere tehnică

| | |
|--------------------|--------------------|
| Standard | DIN 13 |
| Tip de calibru | Calibru „nu trece” |
| Câmp de toleranță | H |
| Pas filet | 1,5 mm |
| Clasa de toleranță | 6H |
| Filet | M10 |
| Calitate | 6 |
| Tip de filet | M |
| Calibrarea | L6 |

Tip produs

Calibru tampon filetat „NU TRECE”

Servicii

Calibrare Calibru tampon cu prag limitator Ø maxim 20 mm

028300 20

Calibrare DAkkSCalibru tampon cu prag Ø maxim 60 mm

028340 60