



Freză la 90° MEC17, Coadă cilindrică, Ø D / număr de dinți Z: 32/3Lmm



Date comandă

Numărul de comandă	227500 32/3L
GTIN	4960664396184
Clasa articolului	250

Descriere

Execuție:

Muchii aşchietoare mari pentru adâncimi de tăiere extrem de mari. Număr redus de tăişuri.

Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	BDMT 170408
Lungime activă L_1	40 mm
Ø tăişului D_c	32 mm
Şurub pentru plăcuțe amovibile	229709 (T15; 3,5 Nm)
Lungimea totală L_{ges}	130 mm
Ø cozii D_s h6	25 mm
Adâncime maximă de aşchiere $a_{p,max}$	15,7 mm
Număr de dinți Z	3
Lungime de aşezare cu înclinație α_{max}	23,6 mm
Frezare circulară a găurii Ø D_{max}	62 mm
Frezare circulară a găurii Ø D_{min}	57 mm
Unghi de aşezare cu înclinație α_{max}	0,61 grad
Ø D_3	25 mm
Tip de coadă	Coadă cilindrică

Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Răcire interioară	da
Tip produs	Freză

Accesorii

Șurub de strângere	229709
--------------------	--------