



Capete de frezat la 90° MEC17, cu alezaj, Ø D / număr de dinți Z: 63/5mm



Date comandă

Numărul de comandă	227510 63/5
GTIN	4960664452767
Clasa articolului	250

Descriere

Execuție:

Muchii așchietoare mari pentru adâncimi de tăiere extrem de mari. Număr redus de tășuri.

Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	BDMT 170408
Ø orificiu prindere	22 mm
Lungimea totală L_{ges}	40 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	229709 (T15; 3,5 Nm)
Adâncime maximă de așchiere $a_{p,max}$	15,7 mm
Ø tăișului D_c	63 mm
Număr de dinți Z	5
Unghi de așezare cu înclinație α_{max}	0,26 grad
Lungime de așezare cu înclinație α_{max}	54,6 mm

Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\min}$	119 mm
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\max}$	124 mm
$\varnothing D_3$	56 mm
Tip de coadă	cu alezaj
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Răcire interioară	da
Tip produs	Freză

Accesorii

Șurub de strângere	229709
--------------------	--------