

**Burghie din carbură, pentru beton, Ø burghiului: 5mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 786001 5 |
| GTIN | 4058546404116 |
| Clasa articolului | 76G |

Descriere**Execuție:**

Burghiu echipat cu plăcuțe din carbură cu tenacitate mare și lipit la temperatură înaltă. Profil de canal asimetric pentru un transport bun al prafului rezultat la găurire.

Perforator cu percuție și burghiu cu plăcuță puternică din carbură.

Aplicație:

Mai ales pentru **execuția găurilor cu mașină de găurit cu percuție** în beton, zidărie, piatră naturală și artificială.

Și pentru găurire în lemn de esență tare și moale, mase plastice, acril și ceramică.

Recomandat și pentru găurirea oțelului călit datorită corecției tăișului.

Descriere tehnică

| | |
|-------------------|-------|
| Lungimea totală | 85 mm |
| Ø cozii | 5 mm |
| Ø burghiului | 5 mm |
| Lungimea spiralei | 45 mm |

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Materialul sculei | carbură |
| Standard | DIN 8039 |
| Standard | ISO 5468 |
| Utilizare cu percuție / fără percuție | Găurire cu percuție |
| Coadă tip | Coadă cilindrică |
| Tip produs | Burghiu pentru piatră |