

**Burghie din carbură, pentru beton, Ø burghiului: 6,5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	786001 6,5
GTIN	4058546404185
Clasa articolului	76G

**Descriere****Execuție:**

Burghiu echipat cu plăcuțe din carbură cu tenacitate mare și lipit la temperatură înaltă. Profil de canal asimetric pentru un transport bun al prafului rezultat la găurire.

**Perforator cu percuție și burghiu** cu plăcuță puternică din carbură.

**Aplicație:**

Mai ales pentru **execuția găurilor cu mașină de găurit cu percuție** în beton, zidărie, piatră naturală și artificială.

Și pentru găurire în lemn de esență tare și moale, mase plastice, acril și ceramică.

Recomandat și pentru găurirea oțelului călit datorită corecției tăișului.

**Descriere tehnică**

Ø cozii	6,5 mm
Ø burghiului	6,5 mm
Lungimea totală	100 mm
Lungimea spiralei	60 mm

Materialul sculei	carbură
Standard	DIN 8039
Standard	ISO 5468
Utilizare cu percuție / fără percuție	Găurire cu percuție
Coadă tip	Coadă cilindrică
Tip produs	Burghiu pentru piatră