

**BDMT 170404 ER-JS, PR1535, Tip: INOX****Date comandă**

Numărul de comandă	227560 INOX
GTIN	4960664685820
Clasa articolului	25A

**Descriere****Notă:**

Valori de referință pentru  $a_e = 0,3 \times D$ .  
exact  $90^\circ$  până la  $a_p = 9$  mm.

**Descriere tehnică**

Tip	INOX
Avans $f_z$ per dinte	0,09 – 0,13 mm
Rază la colț	0,4 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	BDMT 170404 ER-JS
Categorie	PR1535
Materialul sculei	Carbura
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

**Date utilizator**

	<b>Se recomandă pentru</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Cod ISO</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	50 m/min	S
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		